

Garant**Držac za unutarnje tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 25/11mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 261328 25/11 |
| GTIN | 4062406100810 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnički opis

| | |
|--|------------------------------|
| Stezna visina L_2 | 23 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VC.. 1103.. |
| Duljina glave L_1 | 23 mm |
| Udaljenost vrha od osi | 17 mm |
| Minimalni Ø predbušenja D_{min} | 31,5 mm |
| Kut rezne oštrice κ | 93 stupanj |
| ISO kod držača | E25S SVUCR/L11 |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 269028 7 |
| Veličina pločice | 11 mm |
| Ukupna duljina L | 250 mm |
| Ø drške D_s | 25 mm |
| Standard | DIN 8024 |
| Primjena | desno |
| Unutarnja dubina tokarenja do | 8xD |
| Rezni materijal | HM |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Primjena | Uzdužno tokarenje, unutarnje |

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje