

**Garant****Držač za unutarnje tokarenje HM, lijevo, Ø drške / veličina pločice: 16/11 mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261329 16/11
GTIN	4062406100827
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Duljina glave $L_1$	16,5 mm
Stezna visina $L_2$	15 mm
Veličina pločice	11 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 7
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	21 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Kut rezne oštrice $\kappa$	93 stupanj
Ukupna duljina L	200 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
ISO kod držača	E16R SVUCR/L11
Ø drške $D_s$	16 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevo
Unutarnja dubina tokarenja do	8xD
Rezni materijal	HM
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje