

**Weldon stezna glava oblik AD, BT 50 kratko, Stezni \varnothing D1: 20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302657 20
GTIN	4062406100957
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min⁻¹.

Upotreba:

Za stezanje alata s bočnom steznom površinom prema DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

Tehnički opis

Rezervni stezni vijak 309900	20
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Stezni \varnothing D ₁	20 mm
Vanjski \varnothing D	52 mm
Prihvat	BT 50 kratko
Standard	DIN 6359
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min ⁻¹

Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Stezna glava za ravne površine

Pribor

Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
Povlačni vijak 60 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
Ključ za povlačni vijakDIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
Povlačni vijak 90 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
Ključ za povlačni vijakISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
Povlačni vijak 45 °zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Zamjenski stezni vijak za glave sa steznim Ø D1 20 mm	309900 20