



Stezna glava za ER čahure oblik AD, BT 30 A = 60, za veličinu ER čahura: 25



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302747 25
GTIN	4062406101008
Razred artikla	32A

Opis

Izvedba:

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.

- Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3/18000 min⁻¹.
- Visokokvalitetne precizne stezne matice.

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema **DIN 6499 - oblik A i oblik B.**

Dio isporuke:

Uključuje ER priteznu maticu.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309745 ili br. 613300.

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 1 - 16 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 60 mm

Vanjski Ø D: 42 mm

Rezervna ER matica: 25

ER stezni ključ: 25

Tehnički opis

Stezni raspon	1 - 16 mm
---------------	-----------

Duljina izboja A-dimenzija	60 mm
Rezervna ER matica	25
ER stezni ključ	25
Vanjski Ø D	42 mm
Stezni Ø D ₁	1-16 mm
Prihvat	BT 30 A = 60
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta