

HOLEX**Stezna glava za ER čahure oblik AD, BT 30 A = 60, za veličinu ER čahura: 16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302747 16
GTIN	4062406100988
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.

- Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3/18000 min⁻¹.
- Visokokvalitetne precizne stezne matice.

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema **DIN 6499 - oblik A i oblik B.**

Dio isporuke:

Uključuje ER priteznu maticu.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309745 ili br. 613300.

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 0,5 - 10 mm

Vanjski Ø D: 28 mm

Rezervna ER matica: 16

ER stezni ključ: 16

Tehnički opis

Stezni raspon	0,5 - 10 mm
Rezervna ER matica	16

Vanjski Ø D	28 mm
ER stezni ključ	16
Prihvat	BT 30 A = 60
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta