



## Stezna glava za ER čahure oblik AD, BT 50 kratko, za veličinu ER čahura: 16



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	302817 16
GTIN	4062406100865
Razred artikla	32A

### Opis

#### Izvedba:

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.

- Sve drške pjskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3/18000 min<sup>-1</sup>.
- Visokokvalitetne precizne stezne matice.

#### Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 - oblik A i oblik B.

#### Dio isporuke:

Uključuje ER priteznu maticu.

#### Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309745 ili br. 613300.  
Povlačni vijak br. 308760 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

#### Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 0,5 - 10 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 80 mm

Vanjski Ø D: 28 mm

Rezervna ER matica: 16

ER stezni ključ: 16

### Tehnički opis

ER stezni ključ	16
-----------------	----

Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Rezervna ER matica	16
Vanjski Ø D	28 mm
Stezni raspon	0,5 - 10 mm
Prihvat	BT 50 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

## Pribor

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308906 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309403 2,8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	308922 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1,5 mm	308901 1,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308920 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309403 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308920 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308921 3
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309404 3,5
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4 mm	309445 4
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309403 4
	308810 50

Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872  
prikladno za veličinu kratkog konusa 50

Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308780 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308921 9
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309445 2,8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308901 5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309404 8
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm	309445 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308920 2
ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 16	309617 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309403 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2 mm	308901 2
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309402 2,8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 2,5 mm	308901 2,5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308901 1
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 2,8 mm	309425 2,8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309402 4
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	308922 10
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308765 50
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308785 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308906 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308921 8
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308920 8
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308921 10

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	308922 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	308906 9
ER stezna matica High Speed za ER 16	309610 16
ER stezna matica za ER 16	309580 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309404 4,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308921 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309402 3,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308906 5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309425 4,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309403 4,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308921 5
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308920 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308920 4
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308920 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 1 mm	308920 1
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309425 3,5
Jednostrani viljuškasti ključ širina ključa 25 mm	613300 25
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308760 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308906 6
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	308922 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309403 9

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	308906 7
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309425 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309402 6
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308901 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309402 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309402 7
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	308922 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309403 3,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309404 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308901 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308920 6
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309402 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308901 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309402 4,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308906 4
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308921 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308920 5
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3,5 mm	309445 3,5

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308901 9
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309404 6
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm	309445 6
ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 16	309612 16
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309445 4,5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309403 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308901 3
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	308901 4
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 2 mm	309445 2
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308921 6
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308906 3
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	308922 4
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 3 mm	309445 3
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	308922 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308901 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	308922 8