

HOLEX**Stezna glava za ER čahure oblik AD, BT 40 kratko, za veličinu ER čahura: 40****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302757 40
GTIN	4062406101046
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.

- **Sve drške pjskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Visokokvalitetne precizne stezne matice.**

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema **DIN 6499 - oblik A i oblik B.**

Dio isporuke:

Uključuje ER priteznu maticu.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309745 ili br. 613300.

Povlačni vijak br. 308760 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 3 - 26 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 80 mm

Vanjski Ø D: 63 mm

Rezervna ER matica: 40

ER stezni ključ: 40

Tehnički opis

Rezervna ER matica	40
--------------------	----

Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Stezni raspon	3 - 26 mm
ER stezni ključ	40
Vanjski Ø D	63 mm
Prihvat	BT 40 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	AD
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezni ključ za ER steznu glavu 40	309680 40
---------------------------------------	-----------