

**Stezna glava za ER čahure oblik AD, BT 50 kratko, za veličinu ER čahura: 32****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302817 32
GTIN	4062406100896
Razred artikla	32A

Opis**Izvedba:**

Vanjski i unutarnji konusi su brušeni.

- **Sve drške pjskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3/18000 min⁻¹.**
- **Visokokvalitetne precizne stezne matice.**

Upotreba:

Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema **DIN 6499 - oblik A i oblik B.**

Dio isporuke:

Uključuje ER priteznu maticu.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura br. 308881 – 309434, ER stezni ključ br. 309680 – 309745 ili br. 613300.
Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802, ključ za povlačni vijak br. 308820 / 308835.

Napomena:

Odgovarajuće stezne matice br. 309580, odnosno 309610.

Strategija rezanja: HSC

Stezni raspon: 2 - 20 mm

Duljina izboja A-dimenzija: 80 mm

Vanjski Ø D: 50 mm

Rezervna ER matica: 32

ER stezni ključ: 32

Tehnički opis

Stezni raspon	2 - 20 mm
---------------	-----------

Rezervna ER matica	32
Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Vanjski Ø D	50 mm
ER stezni ključ	32
Stezni Ø D ₁	2-20 mm
Prihvat	BT 50 kratko
Norma prihvata	ISO 7388-2
Norma prihvata	JIS B6339
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Glava za stezna kliješta

Pribor

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309001 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309414 10
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308790 50
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm	309002 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309414 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm	308981 20
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309416 18
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309001 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309002 10
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309414 20
ER stezni ključ za ER steznu glavu 32	309680 32

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	308986 20
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	308986 15
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	308981 16
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308812 50
ER stezna matica za stezne glave HiRunER za ER 32	309617 32
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309416 20
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	309001 5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309002 14
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309002 11
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	308981 11
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 8 mm	309432 8
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308780 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm	308986 17
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	308986 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 20 mm	309001 20
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 5 mm	309002 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	308986 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm	309000 4
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 13 mm	309002 13
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309416 12
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308820 50
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 12 mm	309448 12
	309418 12

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim
kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm 309000 8

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7
mm 309416 7

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom
kompenzacijom nazivni stezni Ø d 11 mm 309432 11

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim
kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm 309418 18

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d
16 mm 309414 16

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm 308981 13

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim
kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm 309418 20

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm 309000 10

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm 308986 7

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm 308986 9

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom
kompenzacijom nazivni stezni Ø d 9 mm 309432 9

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 20 mm 309000 20

ER stezna matica s kliznim ležajevima za ER 32 309612 32

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm 308981 14

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni
stezni Ø d 15 mm 309002 15

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i
razvrtanje nazivni stezni Ø d 14 mm 309448 14

Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50 308785 50

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm 309001 12

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8
mm 309416 8

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim
kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm 309418 16

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm 309000 6

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309418 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 13 mm	309000 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	308981 17
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 11 mm	309418 11
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 16 mm	309002 16
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309414 11
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 3 mm	309002 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	309001 13
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	309414 8
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309416 10
ER stezna matica za ER 32	309580 32
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309414 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	308981 18
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 9 mm	309448 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 17 mm	309000 17
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 13 mm	308986 13
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm	308981 3
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309418 7
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 16 mm	309000 16
ER stezna matica High Speed za ER 32	309610 32
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	309000 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 6 mm	308981 6
	309448 8

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnanje nazivni stezni Ø d 8 mm

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 18 mm 309002 18

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 4 mm 308981 4

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 3 mm 309000 3

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnanje nazivni stezni Ø d 10 mm 309448 10

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnanje nazivni stezni Ø d 11 mm 309448 11

ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 7 mm 309432 7

ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 8 mm 309418 8

ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm 309000 15

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50 308765 50

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm 309416 6

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm 309001 9

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm 309002 9

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm 309414 14

ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 12 mm 309002 12

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnanje nazivni stezni Ø d 7 mm 309448 7

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnanje nazivni stezni Ø d 4 mm 309448 4

ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnanje nazivni stezni Ø d 4,5 mm 309448 4,5

Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50 308760 50

ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm 309416 4,5

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	308986 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 12 mm	308981 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309416 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	308981 19
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309001 16
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	309000 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 15 mm	309001 15
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 10 mm	309432 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	309000 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 9 mm	308981 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 11 mm	309000 11
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309418 4,5
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 12 mm	309432 12
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 10 mm	308981 10
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 19 mm	309002 19
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308810 50
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309001 18
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 9 mm	309418 9
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	308981 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	308986 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 4 mm	309001 4
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 18 mm	309000 18
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 8 mm	308981 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 6 mm	309002 6

ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	308986 3
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	308986 12
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm	309001 19
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 12 mm	309414 12
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 10 mm	309418 10
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 19 mm	309000 19
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 7 mm	308981 7
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	308986 6
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 4 mm	309002 4
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 5 mm	309448 5
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 14 mm	309000 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 17 mm	309001 17
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	308986 18
ET stezna čahura s radijalnom kompenzacijom za stezanje i razvrtnje nazivni stezni Ø d 6 mm	309448 6
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 15 mm	308981 15
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 6 mm	309432 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 18 mm	309414 18
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 17 mm	309002 17
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	308986 14
ER stezna čahura nazivni stezni Ø d 5 mm	309000 5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 5 mm	308986 5
ER stezna čahura za ureznike s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 14 mm	309418 14
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 14 mm	309001 14

Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 50	308795 50
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 11 mm	309416 11
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 8 mm	308986 8
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 7 mm	309002 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 16 mm	309416 16
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 10 mm	309001 10
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309001 7
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 9 mm	309416 9
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 3 mm	309001 3
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309414 4,5
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 19 mm	308986 19
ER stezna čahura za stezanje ureznika, s aksijalnom kompenzacijom nazivni stezni Ø d 4,5 mm	309432 4,5
ER stezna čahura s brtvom i rashladnim kanalom nazivni stezni Ø d 20 mm	309002 20
ER stezna čahura s brtvom nazivni stezni Ø d 6 mm	309001 6
ER stezna čahura za ureznike s brtvom nazivni stezni Ø d 7 mm	309414 7
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 50	308830 50