

**HOLEX****Držač za glodače glave oblik A, BT 30 kratko, Ø trna d1: 27mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303007 27
GTIN	4062406101183
Razred artikla	32A

**Opis****Izvedba:**

Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu.

Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Oblik A.

**Dio isporuke:**

Uključuje povlačni vijak.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802. Specijalni ključ br. 309840.

**Tehnički opis**

Ø trna d <sub>1</sub>	27 mm
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	27
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	27
Vanjski Ø D	50 mm
Duljina izboja A-dimenzija	40 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Prihvat	BT 30 kratko
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	JIS B6339

Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža