

HOLEX**Držac za glodače glave oblik A, BT 30 kratko, Ø trna d1: 22mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 303007 22 |
| GTIN | 4062406101176 |
| Razred artikla | 32A |

Opis**Izvedba:**

Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu.

Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min⁻¹. Oblik A.

Dio isporuke:

Uključuje povlačni vijak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802. Specijalni ključ br. 309840.

Tehnički opis

| | |
|---|--------------|
| Ø trna d ₁ | 22 mm |
| Duljina izboja A-dimenzija | 40 mm |
| Vanjski Ø D | 48 mm |
| Odgovarajući specijalni ključ br. 309840 | 22 |
| Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861 | 22 |
| Stezni Ø D ₁ | 22 mm |
| Prihvat | BT 30 kratko |
| Standard | DIN 6357 |
| Norma prihvata | JIS B6339 |

| | |
|--|----------------------------------|
| Norma prihvata | ISO 7388-2 |
| Oblik | A |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G6,3 pri 18000 min ⁻¹ |
| Točnost rotacije | ≤ 5 μm |
| Strategija rezanja | HPC |
| Vrsta proizvoda | Usadnik glave noža |