


**Držač za glodače glave oblik A, BT 50 A = 100, Ø trna d1: 32mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303037 32
GTIN	4062406101275
Razred artikla	32A

**Opis**
**Izvedba:**

Konusna drška, vijenac i dosjedna površina brušeni po obodu.

Sve drške pjeskarene finim staklom. Kvaliteta balansiranja G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Oblik A.

**Dio isporuke:**

Uključuje pritezni vijak.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802. Specijalni ključ br. 309840.

**Tehnički opis**

Ø trna d <sub>1</sub>	32 mm
Odgovarajući specijalni ključ br. 309840	32
Rezervni pritezni vijak br. 309860 / 309861	32
Vanjski Ø D	78 mm
Duljina izboja A-dimenzija	100 mm
Stezni Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Prihvat	BT 50 A = 100
Standard	DIN 6357
Norma prihvata	JIS B6339

Norma prihvata	ISO 7388-2
Oblik	A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G6,3 pri 18000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 5 μm
Strategija rezanja	HPC
Vrsta proizvoda	Usadnik glave noža