

Garant**Pločica za izradu utora, HB7010, širina utora W: 2,15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273665 2,15
GTIN	4045197719256
Razred artikla	21L

Opis**Upotreba:**

S držačem za širinu pločice od 3 mm.

Napomena:

Držači moraju biti obrađeni u skladu sa širinom utora.

Tehnički opis

Širina utora w	2,15 mm
a _r	2,4 mm
za sigurnosni prsten prema DIN471/472	2 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	P
Dodatna primjena	K
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7010
Utori prema normi	DIN 471

Utori prema normi	DIN 472
Broj zamjena/oštrica	2
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	230 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	190 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	primjereno	180 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno	70 m/min	S
GG(G)	prikladno	200 m/min	K
CuZn	primjereno	250 m/min	N
Uni	prikladno		
kontinuirano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		