

Garant GRIDLINE

Radionički stol na kotačićima, otvoren s lijeve strane, vrata i ladica s desne strane, visina 950mm, Ploča od bambusa, 20×20G, duljina ploče: 1250mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	924011 1250
GTIN	4062406101770
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom s nosačem od 4-kutne cijevi. Korpus ladice 24G s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama, sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom i nosivosti od 75 kg.

S po 2 kotačića s mogućnosti kočenja i zakretnim kotačićima, Ø 125 mm, **obloženim poliuretanom koji ne ostavlja tragove**, minimalnim otporom pri kotrljanju, niskom razinom buke prilikom vožnje i sa zaštitom za kotačiće. Zakretni kotačići s kočnicom za kotač i glavu kotača.

Korpus s vratima i otvoreni korpus uklj. pocinčane police podesive po visini.

Plasman:

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 75

Visina vrata (desno) mm: 525

Broj polica podesive visine (desno): 1

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Tehnički opis

Ø fiksnog kotačića	125 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Materijal radne ploče	Bambus
Kućište ladice, korisna visina	625 mm
Težina	96,7 kg
Podgradnja širina	1100 mm
ComfortClose	ne
Broj ladica	1
Broj vrata	1
Radna ploča debljina	25 mm
Korisna širina ladica u G	20
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Korisna dubina ladica	500 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Pomična ručica	ne
Bez ostavljanja tragova	da
Korisna dubina ladica u G	20
Podgradnja dubina	700 mm
Visina	950 mm
Korisna širina ladica	500 mm
mogućnost spuštanja	ne
Materijal kotača	Poliuretan
Serija	Ready-to-go
Korisna površina ladice u G	20×20
Radna ploča duljina	1250 mm
Ø upravljačkog kotačića	125 mm
Odbojnik	ne
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi

Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	950 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Debljina pločica	25 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	pokretni radni stol

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 75 mm	927805 75