

Garant GRIDLINE

Radionički stol na kotačićima, vrata s lijeve strane, 5 ladica s desne strane, Multiplex ploča od bukovine, 20×20G, duljina ploče: 1250mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	924094 1250
GTIN	4062406101824
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom s nosačem od 4-kutne cijevi. Korpus ladice 24G s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama, sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom i nosivosti od 75 kg.

S po 2 kotačića s mogućnosti kočenja i zakretnim kotačićima, Ø 125 mm, **obloženim poliuretanom koji ne ostavlja tragove**, minimalnim otporom pri kotrljanju, niskom razinom buke prilikom vožnje i sa zaštitom za kotačiće. Zakretni kotačići s kočnicom za kotač i glavu kotača.

Plasman:

Visina vrata (lijevo) mm: 625

Visina prednje strane ladice (desno): 1

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 75, 75, 100, 125, 250

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Tehnički opis

Radna ploča duljina	1250 mm
Materijal kotača	Poliuretan
Ø upravljačkog kotačića	125 mm
Podgradnja širina	1100 mm
Bez ostavljanja tragova	da
Broj vrata	1
Radna ploča debljina	25 mm
Pomična ručica	ne
Broj ladica	5
Materijal radne ploče	Multiplex bukovina
Kućište ladice, korisna visina	625 mm
Ø fiksnog kotačića	125 mm
Korisna površina ladice u G	20×20
Korisna dubina ladica	500 mm
Korisna širina ladica u G	20
ComfortClose	ne
Odbojnik	ne
mogućnost spuštanja	ne
Težina	149,8 kg
Podgradnja dubina	700 mm
Radna ploča dubina	750 mm
Visina	950 mm
Serija	Ready-to-go
Korisna širina ladica	500 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	950 mm

Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Debljina pločica	25 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	pokretni radni stol

Pribor

Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 100 mm	927805 100
Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 250 mm	927805 250
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 75 mm	927805 75
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 200 mm	927805 200