

Garant GRIDLINE

**Radionički stol na kotačićima, vrata s lijeve strane, 4 ladice s desne strane,
Ploča od bambusa, 20×20G, duljina ploče: 1250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	924051 1250
GTIN	4062406101794
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom s nosačem od 4-kutne cijevi. Korpus ladice 24G s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama, sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom i nosivosti od 75 kg.

S po 2 kotačića s mogućnosti kočenja i zakretnim kotačićima, Ø 125 mm, **obloženim poliuretanom koji ne ostavlja tragove**, minimalnim otporom pri kotrljanju, niskom razinom buke prilikom vožnje i sa zaštitom za kotačiće. Zakretni kotačići s kočnicom za kotač i glavu kotača.

Plasman:

Visina vrata (lijevo) mm: 625

Broj polica s namjestivom visinom (lijevo): 1

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 75, 100, 200, 250

Lakiranje:

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Tehnički opis

Broj ladica	4
Radna ploča dubina	750 mm
ComfortClose	ne
Težina	135,2 kg
Kućište ladice, korisna visina	625 mm
Podgradnja širina	1100 mm
Ø upravljačkog kotačića	125 mm
Visina	950 mm
Serija	Ready-to-go
Korisna širina ladica u G	20
mogućnost spuštanja	ne
Korisna širina ladica	500 mm
Materijal kotača	Poliuretan
Radna ploča debljina	25 mm
Korisna površina ladice u G	20×20
Bez ostavljanja tragova	da
Ø fiksnog kotačića	125 mm
Materijal radne ploče	Bambus
Odbojnik	ne
Podgradnja dubina	700 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Radna ploča duljina	1250 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Broj vrata	1
Pomična ručica	ne
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	950 mm

Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Debljina pločica	25 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	pokretni radni stol

Pribor

Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 75 mm	927805 75
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 200 mm	927805 200
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 250 mm	927805 250
Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 100 mm	927805 100