

Garant GRIDLINE

Radionički stol na kotačićima, električno podešavanje visine; kabel, vrata s lijeve strane, 4 ladice s desne strane, Tamna Eluplan ploča, 20×20G, duljina ploče: 1500/DEmm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe | 924517 1500/DE |
| GTIN | 4062406101855 |
| Razred artikla | 9GG |

Opis**Izvedba:**

Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom s nosačem od 4-kutne cijevi. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama, sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom i nosivosti od 75 kg. Korpus ladice 24G s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **Besprijekorno električno podešavanje visine.** Podešavanje visine s pomoću ručnog prekidača. S po 2 kotačića s mogućnosti kočenja i zakretnim kotačićima, Ø 125 mm, **obloženim poliuretanom koji ne ostavlja tragove**, minimalnim otporom pri kotrljanju, niskom razinom buke prilikom vožnje i sa zaštitom za kotačiće. Zakretni kotačići s kočnicom za kotač i glavu kotača.

Duljina priključnog kabla 8 m. S utikačem Ž.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing < 12$ mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Plasman:

Visina vrata (lijevo): 525

Visina prednje strane ladice (desno): 1

Visina prednje strane ladice (desno): 75, 100, 150, 200

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Tehnički opis

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Područje podešavanja visine | 850 - 1050 mm |
| Materijal kotača | Poliuretan |
| Težina | 165,9 kg |
| ComfortClose | ne |
| Radna ploča debljina | 50 mm |
| Serijski | Ready-to-go |
| Korisna površina ladice u G | 20×20 |
| Ø fiksnog kotačića | 125 mm |
| Ø upravljačkog kotačića | 125 mm |
| Pomična ručica | ne |
| Korisna dubina ladica u G | 20 |
| Korisna širina ladica u G | 20 |
| maksimalna podizna snaga | 6000 N |
| Broj vrata | 1 |
| Brzina podizanja | 9 mm/s |
| Kontinuirano podešavanja po visini | da |
| Radna ploča dubina | 750 mm |
| Princip podešavanja visine | električno |
| Radna ploča duljina | 1500 mm |
| Broj upravljačkih kotačića s blokadom | 2 |
| Kućište ladice, korisna visina | 525 mm |
| Korisna dubina ladica | 500 mm |
| mogućnost spuštanja | da |
| Broj fiksiranih kotačića bez blokade | 2 |
| Materijal radne ploče | Eluplan, tamno |
| Podgradnja širina | 1300 mm |
| Korisna širina ladica | 500 mm |

| | |
|--|--|
| Bez ostavljanja tragova | da |
| Priključni napon | 250 V |
| Broj ladica | 4 |
| Podgradnja dubina | 700 mm |
| Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica | Jednoručni |
| IP-klasa zaštite | IP 20 |
| Opskrba energijom | Akumulatorski pogon |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon |
| Nazivni napon | 250 V |
| Vrsta utikača, ulaz | F |
| Izvedba konstrukcije | Konstrukcija od čeličnih cijevi |
| Debljina materijala | 1 mm |
| Podešavanje visine radnog mjesta | 850-1050 mm |
| Nosivost ladice/izvlačne police | 75 kg |
| Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) | 400 kg |
| Izvedba podešavanja visine | električno |
| Debljina pločica | 50 mm |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % |
| Kut otvaranja vrata | 180 stupanj |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribut imena proizvoda | 20x20G |
| Vrsta proizvoda | pokretni radni stol |

Pribor

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Pomična ručka za GridLine tip KO12 | 914226 KO12 |
|------------------------------------|-------------|

| | |
|--|-------------|
| Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 75 mm | 927805 75 |
| Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 200 mm | 927805 200 |
| Maska za bravu za GridLine tip KO21 | 914227 KO21 |
| Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 100 mm | 927805 100 |
| Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 150 mm | 927805 150 |