

Garant GRIDLINE

Radionički stol na kotačićima, električno podešavanje visine; kabel, vrata s lijeve strane, 4 ladice s desne strane, Multiplex ploča od bukovine, 20×20G, duljina ploče: 1500/DEmm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	924514 1500/DE
GTIN	4062406101848
Razred artikla	9GG

Opis

Izvedba:

Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom s nosačem od 4-kutne cijevi. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama, sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom i nosivosti od 75 kg. Korpus ladice 24G s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **Besprijekorno električno podešavanje visine.** Podešavanje visine s pomoću ručnog prekidača. S po 2 kotačića s mogućnosti kočenja i zakretnim kotačićima, Ø 125 mm, **obloženim poliuretanom koji ne ostavlja tragove**, minimalnim otporom pri kotrljanju, niskom razinom buke prilikom vožnje i sa zaštitom za kotačiće. Zakretni kotačići s kočnicom za kotač i glavu kotača.

Duljina priključnog kabla 8 m. S utikačem Ž.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s Ø < 12 mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Plasman:

Visina vrata (lijevo) mm: 525

Visina prednje strane ladice (desno): 1

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 75, 100, 150, 200

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Tehnički opis

Kontinuirano podešavanja po visini	da
Broj vrata	1
Radna ploča debljina	50 mm
Područje podešavanja visine	850 - 1050 mm
Korisna površina ladice u G	20×20
Princip podešavanja visine	električno
ComfortClose	ne
mogućnost spuštanja	da
Korisna dubina ladica	500 mm
Serija	Ready-to-go
Priključni napon	250 V
Materijal kotača	Poliuretan
Korisna širina ladica u G	20
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Podgradnja širina	1300 mm
Radna ploča duljina	1500 mm
Radna ploča dubina	750 mm
maksimalna podizna snaga	6000 N
Korisna širina ladica	500 mm
Brzina podizanja	9 mm/s
Težina	179,9 kg
Podgradnja dubina	700 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Bez ostavljanja tragova	da
Ø fiksnog kotačića	125 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Kućište ladice, korisna visina	525 mm

Pomična ručica	ne
Ø upravljačkog kotačića	125 mm
Materijal radne ploče	Multiplex bukovina
Broj ladica	4
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
IP-klasa zaštite	IP 20
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta utikača, ulaz	F
Nazivni napon	250 V
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Podešavanje visine radnog mjesta	850-1050 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Izvedba podešavanja visine	električno
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20x20G
Vrsta proizvoda	pokretni radni stol

Pribor

Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 75 mm

927805 75

Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 150 mm	927805 150
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 200 mm	927805 200
Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 100 mm	927805 100