

Garant GRIDLINE

**Radionički stol na kotačićima, električno podešavanje visine; kabel, vrata s lijeve strane, 4 ladice s desne strane, Ploča od bambusa, 20×20G, duljina ploče: 1500/DEmm**



## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	924511 1500/DE
GTIN	4062406101831
Razred artikla	9GG

## Opis

### Izvedba:

Radionički stol sa stabilnom čeličnom konstrukcijom s nosačem od 4-kutne cijevi. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama, sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom i nosivosti od 75 kg. Korpus ladice 24G s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **Besprijekorno električno podešavanje visine.** Podešavanje visine s pomoću ručnog prekidača. S po 2 kotačića s mogućnosti kočenja i zakretnim kotačićima, Ø 125 mm, **obloženim poliuretanom koji ne ostavlja tragove**, minimalnim otporom pri kotrljanju, niskom razinom buke prilikom vožnje i sa zaštitom za kotačiće. Zakretni kotačići s kočnicom za kotač i glavu kotača.

Duljina priključnog kabla 8 m. S utikačem Ž.

### Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s  $\varnothing < 12$  mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

### Plasman:

Visina vrata (lijevo) mm: 525

Visina prednje strane ladice (desno): 1

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 75, 100, 150, 200

### Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

## Tehnički opis

Ø upravljačkog kotačića	125 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Ø fiksnog kotačića	125 mm
Kontinuirano podešavanja po visini	da
Broj ladica	4
Radna ploča debljina	50 mm
Radna ploča duljina	1500 mm
Materijal kotača	Poliuretlan
Bez ostavljanja tragova	da
Priključni napon	250 V
ComfortClose	ne
Korisna površina ladice u G	20×20
Korisna dubina ladica u G	20
mogućnost spuštanja	da
Korisna dubina ladica	500 mm
Područje podešavanja visine	850 - 1050 mm
Kućište ladice, korisna visina	525 mm
Pomična ručica	ne
Serija	Ready-to-go
Podgradnja dubina	700 mm
Korisna širina ladica u G	20
Podgradnja širina	1300 mm
Brzina podizanja	9 mm/s
Broj upravljačkih kotačića s blokadom	2
Broj fiksiranih kotačića bez blokade	2
Princip podešavanja visine	električno
Broj vrata	1

Težina	172,9 kg
maksimalna podizna snaga	6000 N
Radna ploča dubina	750 mm
Materijal radne ploče	Bambus
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
IP-klasa zaštite	IP 20
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Nazivni napon	250 V
Vrsta utikača, ulaz	F
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala	1 mm
Podešavanje visine radnog mjesta	850-1050 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Izvedba podešavanja visine	električno
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20x20G
Vrsta proizvoda	pokretni radni stol

## Pribor

Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
------------------------------------	-------------

Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 200 mm	927805 200
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 75 mm	927805 75
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 150 mm	927805 150
Ladica sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom Prednja visina ladice 100 mm	927805 100