

**Garant****Pločica za izradu utora, HB7010, širina utora W: 2,65mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273665 2,65
GTIN	4045197719263
Razred artikla	21L

**Opis****Upotreba:**

S držačem za širinu pločice od 3 mm.

**Napomena:**

Držači moraju biti obrađeni u skladu sa širinom utora.

**Tehnički opis**

Širina utora w	2,65 mm
za sigurnosni prsten prema DIN471/472	2,5 mm
$a_r$	2,9 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	HM
Glavna primjena	P
Dodatna primjena	K
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	HB7010
Utori prema normi	DIN 471

Utori prema normi	DIN 472
Broj zamjena/oštrica	2
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

### Podaci korisnika

	Prikladno za	$V_c$	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	230 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	190 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	primjereno	180 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	150 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	70 m/min	S
GG(G)	prikladno	200 m/min	K
CuZn	primjereno	250 m/min	N
Uni	prikladno		
kontinuirano	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
suho	prikladno samo u posebnim uvjetima		