

Garant GRIDLINE

6-kutni radni stol, 20×20G, model: 7**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	925804 7
GTIN	4062406102142
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Šesterokutni radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Korpus ladice 24G s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg.

Model 6 sa **6 ladica**, model 7 sa **7 ladica** po jedinici.

Radna ploča 50 mm debljine od Multiplex bukovine, vodootporno lijepljena. Bezbojno lakirana UV lakom.

Plasman:

Visine prednjih strana ladica mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 200

Dio isporuke:

6 korpusa ladica, 6 ploča za povezivanje, radna ploča, materijal za pričvršćivanje.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Visina	850 mm
Površina radne ploče	bezbojno lakirano

List s podacima

Kućište ladice, visina	800 mm
Materijal radne ploče	Multiplex bukovina
Težina	640 kg
Broj ladica	7
ComfortClose	ne
Kućište ladice, dubina	650 mm
Serija	vario
Korisna dubina ladica	500 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Kućište ladice, širina	600 mm
Korisna površina ladice u G	20×20
Korisna dubina ladica u G	20
Korisna širina ladica u G	20
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	2000 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Šesterokutni radni stol

Pribor

Ladica Prednja visina ladice 100 mm	927800 100
-------------------------------------	------------

List s podacima

Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927800 75
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Ladica Prednja visina ladice 200 mm	927800 200