

Garant GRIDLINE

6-kutni radni stol, 20×20G, model: 6**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	925804 6
GTIN	4062406102135
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Šesterokutni radionički stol stabilne čelične konstrukcije. Korpus ladice 24G s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg.

Model 6 sa **6 ladica**, model 7 sa **7 ladica** po jedinici.

Radna ploča 50 mm debljine od Multiplex bukovine, vodootporno lijepljena. Bezbojno lakirana UV lakom.

Plasman:

Visine prednjih strana ladica mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

Dio isporuke:

6 korpusa ladica, 6 ploča za povezivanje, radna ploča, materijal za pričvršćivanje.

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Broj ladica	6
Kučište ladice, visina	800 mm

List s podacima

Korisna širina ladica	500 mm
Kućište ladice, dubina	650 mm
Kućište ladice, širina	600 mm
Težina	600 kg
Površina radne ploče	bezbojno lakirano
Korisna dubina ladica	500 mm
Visina	850 mm
ComfortClose	ne
Seriya	vario
Materijal radne ploče	Multiplex bukovina
Korisna površina ladice u G	20×20
Korisna širina ladica u G	20
Korisna dubina ladica u G	20
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	850 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	2000 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Šesterokutni radni stol

Pribor

Ladica Prednja visina ladice 150 mm	927800 150
-------------------------------------	------------

List s podacima

Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Ladica Prednja visina ladice 100 mm	927800 100
Ladica Prednja visina ladice 200 mm	927800 200
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927800 75