



XNEX 080608, HUM310, tip: ALU

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215104 ALU
GTIN	4062406103071
Razred artikla	22A

Opis
Izvedba:

Šest oštrica osiguravaju veliku ekonomičnost zahvaljujući maloj cijeni po oštrici. Dvostrana izmjenjiva rezna pločica od tvrdog metala s dva puta po tri oštrice za **modularno kutno glodanje**.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.
maksimalna dubina reza $a_{p, \text{maks}}$: 4 mm
Posmak f_z po zubu: 0,15 mm

Tehnički opis

Tip	ALU
Posmak f_z po zubu	0,15 mm
Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XNEX 080608
Vrsta	HUM310
Rezni materijal	HM

maksimalna dubina reza ap maks	4 mm
Broj zamjena/oštrica	6
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	1100 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	1100 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	900 m/min	N
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		