

**XNEX 080608, HBM015, tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	215106 ST1400
GTIN	4062406103088
Razred artikla	22A

Opis**Izvedba:**

Šest oštrica osiguravaju veliku ekonomičnost zahvaljujući maloj cijeni po oštrici. Dvostrana izmjenjiva rezna pločica od tvrdog metala s dva puta po tri oštrice za **modularno kutno glodanje**.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Tehnički opis

Posmak f_z po zubu	0,21 mm
Tip	ST1400
Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XNEX 080608
Vrsta	HBM015
Rezni materijal	HM
maksimalna dubina reza a_p maks	4 mm

Broj zamjena/oštrica	6
Prevlaka	CVD
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		