

**XNEX 080608, HBM130, tip: INOX****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 215108 INOX |
| GTIN | 4062406103095 |
| Razred artikla | 22A |

Opis**Izvedba:**

Šest oštrica osiguravaju veliku ekonomičnost zahvaljujući maloj cijeni po oštrici. Dvostrana izmjenjiva rezna pločica od tvrdog metala s dva puta po tri oštrice za **modularno kutno glodanje**.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{mm}$.

Tehnički opis

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Tip | INOX |
| Posmak f_z po zubu | 0,12 mm |
| Kutni radijus | 0,8 mm |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XNEX 080608 |
| Vrsta | HBM130 |
| Rezni materijal | HM |
| maksimalna dubina reza a_p maks | 4 mm |

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Broj zamjena/oštrica | 6 |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |

Podaci korisnika

| | Prikladno za | V _c | ISO kod |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|---------|
| INOX < 900 N/mm ² | prikladno | 160 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | prikladno | 120 m/min | M |
| mokro maksimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| mokro minimalno | prikladno samo u posebnim uvjetima | | |
| suho | prikladno | | |
| Zrak | prikladno | | |