


XNEX 080608, HBM20, tip: UNI

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	215112 UNI
GTIN	4062406103101
Razred artikla	22A

Opis
Izvedba:

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica od tvrdog metala s dva puta po tri oštrice za **modularno kutno glodanje**.

Šest oštrica osiguravaju veliku ekonomičnost zahvaljujući maloj cijeni po oštrici.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3\text{ mm}$.
maksimalna dubina reza $a_{p\text{ maks}}$: 4 mm

Tehnički opis

Tip	UNI
Kutni radijus	0,8 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	XNEX 080608
Vrsta	HBM20
Rezni materijal	HM
maksimalna dubina reza a_p maks	4 mm

Broj zamjena/oštrica	6
Prevlaka	CVD
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	280 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	240 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	220 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	95 m/min	M
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		