

Garant**Pločica za ubodno tokarenje, CU7025, širina utora W: 1,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273698 1,5
GTIN	4045197719331
Razred artikla	21J

Opis**Izvedba:**

Lomač odvojenih čestica za male promjere i smanjenje snage rezanja.

Tehnički opis

Širina utora w	1,5 mm
Tolerancija širine utora w	±0,03 mm
Posmak f	0,03 - 0,12 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Cermet
Prevlaka	bez prevlake
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	CU7025
Kutni radijus R	0,2 mm
Broj zamjena/oštrica	2
Profil izmjenjive rezne pločice	neutralno

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica
za ubodno tokarenje**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	210 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	140 m/min	P
kontinuirano	prikladno		
suho	prikladno		