

**Mahr****Multimar univerzalni mjerni uređaj, mjerno područje: 110-265mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	428051 110-265
GTIN	4059192024901
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

**Čvrsta cijevna konstrukcija, brušena i tvrdo kromirana.** Dva kraka za prihvat različitih mjernih ticala. Moguće je proširenje mjernog opsega za 75 mm okretanjem mjernih krakova. Primjenjiv sa svakim mjernim satom s Ø drške 8 h 6 mm (isporuka bez pokazne naprave).

- **Velika sigurnost mjerenja i preciznost ponavljanja zahvaljujući izrazito preciznom navođenju konusa.**
- **Drške s toplinskom izolacijom**
- **Smjer mjerne sile može se mijenjati za vanjsko i unutarnje mjerenje.**
- **Konstantna mjerna sila zahvaljujući ugrađenoj opruzi.**
- **Pomični nosač mjernih krakova kod preciznog konusnog navođenja nema puno pomicanja i trenja kod ležajeva.**
- **Snažni, brušeni i tvrdo kromirani stupovi.**
- **Jednostavna montaža s pomoću blokova za odlaganje i montažu.**

**Upotreba:**

- **Vanjske i unutarnje dimenzije.**
- **Vanjski i unutarnji navoji.**
- **Rubovi za centriranje**
- **Uski priključci, ubodi i utori.**
- **Vanjski i unutarnji konus.**
- **Vanjsko i unutarnje ozubljenje i dr.**

**Napomena:**

Do mjernog opsega **2500 mm** s **laganom cijevi CFK** dostupni na upit.

**Tehnički opis**

Područja primjene, vanjsko	80 - 235 mm
----------------------------	-------------

Mjerno područje	110 - 265 mm
Područja primjene, unutarnje	110 - 265 mm
Mjerni raspon	12 mm
Serija	Multimar
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	A3
Vrsta proizvoda	Univerzalna mjerna naprava

## Usluge

KalibriranjeUniverzalno pomično mjerilo maks. mjerno područje 600 mm	021400 600
--	------------

## Pribor

Par mjernih krakova s provrtom tip B	428141 B
Par mjernih krakova sa središnjim provrtom Ø 3,5 mm duljina 70 mm	428101 70
Par mjernih krakova sa središnjim provrtom Ø 3,5 mm duljina 100 mm	428101 100
Par mjernih krakova sa središnjim provrtom Ø 3,5 mm duljina 25 mm	428101 25
Par mjernih krakova s provrtom tip A	428141 A
Par ravnih mjernih ticala za vanjsko mjerenje	428160
Unutarnje mjerno ticalo (ravno) 7,5 mm, 1 komad	428130
Par polucilindričnih mjernih ticala za unutarnje mjerenje	428170
Unutarnje mjerno ticalo (sferno) Ø 7,5 mm, 1 komad	428120
Par mjernih krakova sa središnjim provrtom Ø 3,5 mm duljina 35 mm	428101 35
Par graničnika dubine za mjerne krakove	428111