

Garant**Umetak rotirajućeg šiljka tokarilice, tip: 4****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320625 4
GTIN	4045197719713
Razred artikla	31Z

Opis**Izvedba:**

- **Visoka fleksibilnost zbog različitih geometrija s jednakom nosivosti.**
- **U potpunosti poboljšano i polirano.**
- **Brza i ekonomična izmjena pri trošenju.**

Odgovara :

Šiljak za tokarilice br. 320615, br. 320617, br. 320659 vel. 2, br. 321265 vel. 3, br. 321335 vel. 2.
odgovaraju kodu boja: K12

Vanjski Ø D: 28 mm

Mali Ø vrha d₁: 13 mm

Ø drške d: 12 mm

Korisna duljina L₁: 23 mm

Kut vrha: 60 stupanj

Širina ključa: 17 mm

Tehnički opis

Mali Ø vrha d ₁	13 mm
Korisna duljina L ₁	23 mm

Ø drške d	12 mm
Vanjski Ø D	28 mm
Kut vrha	60 stupanj
Širina ključa	17 mm
odgovaraju kodu boja	K12
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarilice