

Garant
Držac za ubodno tokarenje, lijevi, širina drške / utora w: 16/4mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	273761 16/4
GTIN	4045197719935
Razred artikla	21W

Opis
Izvedba:

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost. $7,5 \times w$

Napomena:

Maksimalni \emptyset = ograničeni \emptyset obratka zahvaljujući izvedbi.

Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s obratkom. Pritom može doći do urezivanja.

Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656 – 273670.

Tehnički opis

Funkcionalna širina L_4	16 mm
Širina utora w	4 mm
Vijak	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Duljina glave L_1	48 mm
Dubina utora t_{maks}	30 mm
Ukupna duljina L	150 mm
maksimalan \emptyset	60 mm
Širina drške b	16 mm
Primjena	lijevi

Unutarnje hlađenje	ne
moguće aksijalno probijanje	da
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Pritezni vijak tip 5	279815 5
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600