



Zupčane škare za kabele za čelično armirane kabele (SWA kabel), ukupna duljina: 315mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	731250 315
GTIN	4003773078562
Razred artikla	73F

Opis

Izvedba:

Rezanje uz precizno brušenje te induktivno pojačani rubovi oštrica.

Upotreba:

Za rezanje čelično armiranih kabela (SWA kabel) radom jednom ili s obje ruke. Idealno za rad u skućenim prostorima.

Materijal:

Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kovan, kaljeno u ulju.

Dodatni pribor:

Zamjenska rotacijska oštrica br. 731251.

Napomena:

Nije primjereno za rezanje ACSR kabela i žičane užadi.

Tehnički opis

ukupna duljina	315 mm
Kapacitet rezanja	380 mm ²
Kapacitet rezanja do Ø	45 mm
Drška	Višekomponentna navlaka
Materijal	Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kovan, kaljen u ulju.

Funkcija račne	da
Vrsta proizvoda	Škare

Pribor

Zakretni nož za SWA škare s vijkom i maticom tip 315	731251 315
--	------------