



Mjerni uređaj za klimatizaciju Komplet za protok zraka, tip: HD



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	474162 HD
GTIN	4029547019364
Razred artikla	47B

Opis

Izvedba:

Mjerni uređaj za klimatizaciju Testo 440 za mjerenje **brzine strujanja i volumni protok u ventilacijskom kanalu (m/s, m³/h)**. Senzor s grijanom žicom (glava sonde 9mm) za slabije strujanje zraka do 30m/s. Uklj. senzor temperature.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Mjerni uređaj za klimatizaciju Testo 440 br. 474141 vel. 440, 3× Mignon baterije tipa AA, USB kabel, kofer br. 474161 vel. K i certifikat o kalibriranju. Senzor protoka s grijanom žicom br. 474152 vel. HD

Tehnički opis

Mjerno područje	0 - 30 m/s
Granica odstupanja (m/s + % od mjerne vrijednosti)	±0,03 + 4 % (0 do 20 m/s) ±0,5 + 5 % (20,01 do 30 m/s)
Radna temperatura	-20 - 70 °C
IP-klasa zaštite	IP 54

Opskrba energijom	na bateriju
Tip baterije	Mignon, AA
Broj sadržanih baterija	3
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	Bluetooth prihvat
Kalibriranje	Cijena na upit
Vrsta proizvoda	Mjerni uređaj za klimatizaciju

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
---	------------