

**Garant****Izmjenjiva pločica za glodanje Ø 12 mm tupa konusna, tip: HART****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212768 HART
GTIN	4062406103149
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

**Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.**

· **Preciznost radijusa, koncentričnosti i izmjene:  $\pm 0,015$  mm.**

Posmak  $f_z$  u čeliku < 60 HRC: 0,05 mm

Vrsta: HB7705

**Tehnički opis**

Tip	TVRDO
Vrsta	HB7705
Kutni radijus	1 mm
Rezni materijal	HM
Promjer Wiper aksijalno	12 mm
Promjer Wiper radialno	24 mm
Radijus rezne oštrice $R_1$	1 mm

Duljina rezne oštrice $L_s$	6 mm
Posmak $f_z$ u čeliku < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Posmak $f_z$ u čeliku < 60 HRC	0,05 mm
Broj zamjena/oštrica	1
Prevlaka	TiN
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje