

Garant**Izmjenjiva pločica za glodanje Ø 16 mm tupa konusna, tip: HART****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212776 HART
GTIN	4062406103170
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.

· **Preciznost radijusa, koncentričnosti i izmjene: $\pm 0,015$ mm.**

Posmak f_z u čeliku < 60 HRC: 0,08 mm

Vrsta: HB7705

Tehnički opis

Tip	TVRDO
Vrsta	HB7705
Kutni radijus	1 mm
Rezni materijal	HM
Promjer Wiper aksijalno	16 mm
Promjer Wiper radialno	32 mm
Radijus rezne oštrice R_1	1 mm

Duljina rezne oštrice L_s	8 mm
Posmak f_z u čeliku < 1400 N/mm ²	0,1 mm
Posmak f_z u čeliku < 60 HRC	0,08 mm
Broj zamjena/oštrica	1
Prevlaka	TiN
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje