

Garant**Izmjenjiva pločica za glodanje Ø 20 mm tupa konusna, tip: HART****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212784 HART
GTIN	4062406103200
Razred artikla	21A

Opis**Izvedba:**

Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.

· **Preciznost radijusa, koncentričnosti i izmjene: $\pm 0,015$ mm.**

Posmak f_z u čeliku < 60 HRC: 0,1 mm

Vrsta: HB7705

Tehnički opis

Tip	TVRDO
Vrsta	HB7705
Kutni radijus	2 mm
Rezni materijal	HM
Promjer Wiper aksijalno	20 mm
Promjer Wiper radialno	40 mm
Radijus rezne oštrice R_1	2 mm

Duljina rezne oštrice L_s	10 mm
Posmak f_z u čeliku < 1400 N/mm ²	0,15 mm
Posmak f_z u čeliku < 60 HRC	0,1 mm
Broj zamjena/oštrica	1
Prevlaka	TiN
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje