

**Garant****Izmjenjiva pločica za glodanje Ø 25 mm tupa konusna, tip: ST1400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	212792 ST1400
GTIN	4062406103323
Razred artikla	21A

**Opis****Izvedba:**

**Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.**

· **Preciznost radijusa, koncentričnosti i izmjene:  $\pm 0,015$  mm.**

Posmak  $f_z$  u čeliku < 60 HRC: 0,12 mm

Vrsta: HB4015

**Tehnički opis**

Tip	ST1400
Vrsta	HB4015
Kutni radijus	4 mm
Rezni materijal	HM
Promjer Wiper aksijalno	25 mm
Promjer Wiper radialno	50 mm
Radijus rezne oštrice $R_1$	4 mm

Duljina rezne oštrice $L_s$	12,5 mm
Posmak $f_z$ u čeliku < 1400 N/mm <sup>2</sup>	0,18 mm
Posmak $f_z$ u čeliku < 60 HRC	0,12 mm
Broj zamjena/oštrica	1
Prevlaka	TiN
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za glodanje