

**ER stezna matica s namještanjem koncentričnosti, za ER: 16****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	309619 16
GTIN	2050002004016
Razred artikla	33E

Opis**Izvedba:**

Navoj i konus su brušeni u jednom stezanju za visoku koncentričnost. Postavljanje koncentričnosti na nulu s pomoću šest vijaka.

Odgovara:

Sve standardne stezne glave za ER čahure.

Vrlo prikladno za tokarilice, ali i za statične i pogonjene alate.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura, art. 309680 – 309740.

Viljuškasti ključ (za vel. 16), art. 613300 vel. 25.

Napomena:

Prihvat i stezna matica su odvojeno izbalansirane!

Do 6000 min-1.

Tehnički opis

za ER	16 mm
Vanjski Ø D	34 mm

Ukupna duljina	21 mm
Navoji	M22×1,5
Standard	DIN 6499 D
Vrsta proizvoda	Stezna matica