



## ER stezna matica s namještanjem koncentričnosti, za ER: 40



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	309619 40
GTIN	2050002004047
Razred artikla	33E

### Opis

#### Izvedba:

Navoj i konus su brušeni u jednom stezanju za visoku koncentričnost. Postavljanje koncentričnosti na nulu s pomoću šest vijaka. **S utorima.**

#### Odgovara:

Sve standardne stezne glave za ER čahure.

Vrlo prikladno za tokarilice, ali i za statične i pogonjene alate.

#### Dodatni pribor:

ER stezna čahura, art. 309680 – 309740.

Viljuškasti ključ (za vel. 16), art. 613300 vel. 25.

#### Napomena:

Prihvat i stezna matica su odvojeno izbalansirane!

Do 6000 min-1.

### Tehnički opis

Ukupna duljina	27,5 mm
Vanjski Ø D	78 mm

za ER	40 mm
Navoji	M50×1,5
Standard	DIN 6499 D
Vrsta proizvoda	Stezna matica