



ER stezna matica s namještanjem koncentričnosti, za ER: 32



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	309619 32
GTIN	2050002004030
Razred artikla	33E

Opis

Izvedba:

Navoj i konus su brušeni u jednom stezanju za visoku koncentričnost. Postavljanje koncentričnosti na nulu s pomoću šest vijaka. **S utorima.**

Odgovara:

Sve standardne stezne glave za ER čahure.

Vrlo prikladno za tokarilice, ali i za statične i pogonjene alate.

Dodatni pribor:

ER stezna čahura, art. 309680 – 309740.

Viljuškasti ključ (za vel. 16), art. 613300 vel. 25.

Napomena:

Prihvat i stezna matica su odvojeno izbalansirane!

Do 6000 min-1.

Tehnički opis

Navoji	M40×1,5
za ER	32 mm

Vanjski Ø D	63 mm
Ukupna duljina	23 mm
Standard	DIN 6499 D
Vrsta proizvoda	Stezna matica