

Garant**VHM konkavno glodalo HPC, TiAlN, Polumjer r: 0,8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	208021 0,8
GTIN	4062406103446
Razred artikla	11X

Opis**Izvedba:****Ravnih žljebova, bez odstupanja profila.**Tolerancija: $r = \pm 0,01$ mm.**Upotreba:**

Za zaobljivanje i skidanje srha s kontura bridova.

Tehnički opis

Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm ²	0,01 mm
Ukupna duljina L	50 mm
Polumjer r	0,8 mm
Duljina rezne oštrice L_s	0,8 mm
Ø drške D_s	3 mm
Broj zubi Z	3
mali Ø D_3	0,8 mm
veliki Ø D_2	2,5 mm
Strategija rezanja	HPC
Glodala s radijusom	unaprijed
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača

Tip	N
Tolerancija konture polumjera	±0,01
Smjer ispostave	horizontalno
Drška	DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Konkavno glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	800 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	600 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	400 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		

