

Garant**Sinkro glava alata za ER25, Ø drške d2: 6mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	338185 6
GTIN	4062406102081
Razred artikla	31P

Opis**Izvedba:**

- Ureznici i uvaljivači na strojevima sa sinkrovretenom.
- Minimalna duljina prilagodbe: +0,5mm / -0,2mm.
- Nadoknađivanje sinkronizacijskih pogrešaka, time i bolja kvaliteta navoja i produljen vijek trajanja.
- Za stezne glave za čahure i pogonjeni alat u skladu sa standardom ISO 15488 (DIN 6499).
- Prikladno za lijeve i desne navoje.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

- Minimalna duljina prilagodbe: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Nadoknađivanje sinkronizacijskih pogrešaka, time i bolja kvaliteta navoja i produljen vijek trajanja.

Odgovara:

Sinkro nastavak br. 338180.

Tehnički opis

Duljina izboja L ₁	27 mm
Kvadratna drška	4,9 mm
za Ø drške ureznika d ₂ DIN 371	M5-6
za Ø drške ureznika d ₂ DIN 374/376	M8
Ø D ₂	19 mm
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 50 bara

Vrsta proizvoda

Adapter za urezivanje