

Garant**Sinkro glava alata za ER25, Ø drške d2: 7mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 338185 7 |
| GTIN | 4062406102098 |
| Razred artikla | 31P |

Opis**Izvedba:**

- Ureznici i uvaljivači na strojevima sa sinkrovretenom.
- Minimalna duljina prilagodbe: +0,5mm / -0,2mm.
- Nadoknađivanje sinkronizacijskih pogrešaka, time i bolja kvaliteta navoja i produljen vijek trajanja.
- Za stezne glave za čahure i pogonjeni alat u skladu sa standardom ISO 15488 (DIN 6499).
- Prikladno za lijeve i desne navoje.

Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:

- Minimalna duljina prilagodbe: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Nadoknađivanje sinkronizacijskih pogrešaka, time i bolja kvaliteta navoja i produljen vijek trajanja.

Odgovara:

Sinkro nastavak br. 338180.

Tehnički opis

| | |
|--|---------------------|
| Duljina izboja L ₁ | 30 mm |
| Kvadratna drška | 5,5 mm |
| za Ø drške ureznika d ₂ DIN 374/376 | M9-10 |
| za Ø drške ureznika d ₂ DIN 371 | M7 |
| Ø D ₂ | 19 mm |
| Unutarnje hlađenje | da, s maks. 50 bara |

Vrsta proizvoda

Adapter za urezivanje