

**Garant**
**Sinkro glava alata za ER32, Ø drške d2: 6mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	338186 6
GTIN	4062406103637
Razred artikla	31P

**Opis**
**Izvedba:**

- Ureznici i uvaljivači na strojevima sa sinkrovretenom.
- Minimalna duljina prilagodbe: +0,5mm / -0,2mm.
- Nadoknađivanje sinkronizacijskih pogrešaka, time i bolja kvaliteta navoja i produljen vijek trajanja.
- Za stezne glave za čahure i pogonjeni alat u skladu sa standardom ISO 15488 (DIN 6499).
- Prikladno za lijeve i desne navoje.

**Uvodno objašnjenje, reklamni tekst:**

- Minimalna duljina prilagodbe: +0,5 mm / -0,2 mm.
- Nadoknađivanje sinkronizacijskih pogrešaka, time i bolja kvaliteta navoja i produljen vijek trajanja.

**Odgovara:**

Sinkro nastavak br. 338180.

**Tehnički opis**

Kvadratna drška	4,9 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub>	8 mm
za Ø drške ureznika d <sub>2</sub> DIN 374/376	M8
za Ø drške ureznika d <sub>2</sub> DIN 371	M5-6
Ø D <sub>2</sub>	25 mm
Unutarnje hlađenje	da, s maks. 50 bara

Vrsta proizvoda

Adapter za urezivanje