

Garant
VHM konkavno glodalo HPC, TiAlN, Polumjer r: 0,4mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	208023 0,4
GTIN	4062406103552
Razred artikla	11X

Opis
Izvedba:
Ravnih žljebova, bez odstupanja profila.

Tolerancija: $r = \pm 0,01 \text{ mm}$.

Upotreba:

Za zaobljivanje i skidanje srha **s kontura bridova**.

Tehnički opis

\varnothing drške D_s	6 mm
Posmak f_z za obodno glodanje u čeliku $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
veliki $\varnothing D_2$	6 mm
Polumjer r	0,4 mm
Broj zubi Z	6
Duljina rezne oštrice L_s	0,4 mm
Ukupna duljina L	58 mm
mali $\varnothing D_3$	5,2 mm
Strategija rezanja	HPC
Glodala s radijusom	unaprijed
Prevlaka	TiAlN
Rezni materijal	VHM

Standard	Standard proizvođača
Tip	N
Tolerancija konture polumjera	±0,01
Smjer ispostave	vodoravno
Drška	DIN 6535 HA
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Konkavno glodalo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno	800 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno	600 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno	400 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	180 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	170 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno	80 m/min	M
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		

Usluge

Brušenje tip HB

129100 HB