

**Garant****Umetak rotirajućeg šiljka tokarilice, tip: 3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	320625 3
GTIN	4045197719706
Razred artikla	31Z

**Opis****Izvedba:**

- **Visoka fleksibilnost zbog različitih geometrija s jednakom nosivosti.**
- **U potpunosti poboljšano i polirano.**
- **Brza i ekonomična izmjena pri trošenju.**

**Odgovara :**

Šiljak za tokarilice br. 320615, br. 320617, br. 320659 vel. 2, br. 321265 vel. 3, br. 321335 vel. 2.  
odgovaraju kodu boja: K12

Vanjski Ø D: 17 mm

Ø drške d: 12 mm

Korisna duljina L<sub>1</sub>: 23 mm

Kut vrha: 60 stupanj

Širina ključa: 14 mm

**Tehnički opis**

Ø drške d	12 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	23 mm

Vanjski Ø D	17 mm
Kut vrha	60 stupanj
Širina ključa	14 mm
odgovaraju kodu boja	K12
Vrsta proizvoda	Šiljak za tokarilice