

**HOLEX****ER stezna čahura, ER 16, nazivni stezni Ø d: 7/64mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308920 7/64
GTIN	4062406103774
Razred artikla	32Z

**Opis****Izvedba:**

Prokaljeno i brušeno. Polirano.

**Napomena:**Raspon **steznog Ø manje je do 1 mm**, npr. Ø 10 – 9 mm, **osim kod Ø 1, 1 i 1.5 (ovdje samo 0,5 mm)**.

Stezna čahura ER16, ER25 i ER32 bez brtve dostupna su u trgovini eShop i u veličinama u colima.

**Tehnički opis**

Prihvat	ER 16
Standard	ISO 15488-B
Točnost rotacije	≤ 10 µm
Tip	426 E
Vanjski Ø D	17 mm
Ukupna duljina	27,5 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta

