

**ER stezna čahura, ER 25, nazivni stezni Ø d: 3/16mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 308960 3/16 |
| GTIN | 4062406103958 |
| Razred artikla | 32Z |

Opis**Izvedba:**

Prokaljeno i brušeno. Polirano.

Napomena:

Stezna čahura ER16, ER25 i ER32 bez brtve dostupna su u trgovini eShop i u veličinama u colima. Raspon **steznog Ø manje je do 1 mm**, npr. Ø 10 – 9 mm, **osim kod Ø 1, 1 i 1.5 (ovdje samo 0,5 mm)**.

Tehnički opis

| | |
|------------------|-----------------|
| Prihvat | ER 25 |
| Standard | ISO 15488-B |
| Točnost rotacije | ≤ 10 µm |
| Tip | 430 E |
| Vanjski Ø D | 26 mm |
| Ukupna duljina | 34 mm |
| Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |

