

**ER stezna čahura s brtvom, ER16, nazivni stezni Ø d: 3/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	308921 3/16
GTIN	4062406104160
Razred artikla	32Z

Opis**Izvedba:**

U potpunosti kaljena i brušena. Polirana. Samo za nazivni Ø.

Tehnički opis

Prihvat	ER16
Standard	ISO 15488-A
Točnost rotacije	≤ 10 µm
Tip	425 E
Vanjski Ø D	17 mm
Ukupna duljina	27,5 mm
Vrsta proizvoda	Stezna kliješta