

Plosnati magnet s rupom, Neodimij, Ø: 20mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085932 20
GTIN	5012095608486
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

- Postojan na temperaturu do najviše 80°C.
- Pocinčana površina, jezgra magneta do neodimija.
- Zaštićeni plosnati magnet s 3-struko do 6-struko većom magnetskom silom u odnosu na magnete od tvrdog ferita.

Upotreba:

Za stezanje, montažu, ugradnju vijčanim spajanjem.

Tehnički opis

maksimalna postojanost na temperaturi	80 °C
Ø	20 mm
Visina	6 mm
Ø bušenja	4,5 mm
Nazivna sila stezanja	105 N
Materijal jezgre magneta	Neodimij
Vrsta proizvoda	Plosnati magnet

