

**Istisna stezna čahura, DIN 6341, 355 E, stezni Ø: 3mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 329705 3 |
| GTIN | 4062406104511 |
| Razred artikla | 32B |

Opis

Izvedba:

Stezne glave, okrugli profil, s korakom povećanja 1 mm. Molimo naznačite željeni Ø stezanja prilikom narudžbe. Pilasti navoj

Standard:

DIN 6341

Točnost:

Koncentričnost: D = 1 do 10 mm = 0,02 mm D = 10 do 30 mm = 0,03 mm D = 30 do 60 mm = 0,04 mm

Napomena:

Drugi promjeri i oblici (na pr. 4-kutni ili 6-kutni) na upit!

Tehnički opis

| | |
|------------------|-----------------|
| K | 28 mm |
| Kut α | 17,5 stupanj |
| Ukupna duljina L | 123 mm |
| F | 20 mm |
| Navoj za pile G | S20x2 mm |
| Standard | DIN 6341 |
| Tip | 355 E |
| Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |

