

Garant**Držač za ubodno tokarenje, desno, širina drške / utora w: 20/1,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	273757 20/1,5
GTIN	4045197720184
Razred artikla	21W

Opis**Izvedba:**

Proizvedeno od alatnog čelika visoke čvrstoće ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). U kombinaciji s konveksnim stezanjem pločica postiže se najveći otpor prema aksijalnim i radijalnim silama rezanja čime se znatno povećavaju kvaliteta površine i produktivnost.

Napomena:

Od dubine utora od 19,5mm (do širine utora 3mm) odnosno od dubine utora od 24,5mm (do širine utora 4mm) druga oštrica dolazi u dodir s obratkom. Pritom može doći do urezivanja. Po potrebi upotrijebite pločice za ubodno tokarenje / odrezivanje br. 273656 – 273670.

Tehnički opis

Širina utora w	1,5 mm
Dubina utora t_{maks}	10,5 mm
Duljina glave L_1	30 mm
Vijak	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Funkcionalna širina L_4	21,5 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Širina drške b	20 mm
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
moгуće aksijalno probijanje	da

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

PriborMomentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 1600 cNm

659906 1600

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX25

674248 TX25

Oštrica od 8mm s magnetom prihvatom za nastavke od
1/4 cola ukupna duljina 50 mm

659874 50

Pritezni vijak tip 6

279815 6

Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 1600 cNm

659957 1600